

## FORET GRES CERAM CERAEXPERT HIGH SPEED

HELLER



Durée d'utilisation maximale et résultats parfaits dans les grès céram et les tuiles faitières  
Les concrétions diamantées incrustées dans le foret permettent une durée d'utilisation très importante

Le foret doit être remplacé par un foret multi matériaux dès que le carrelage est traversé  
Le refroidissement est assuré par l'émulsion de paraffine intégrée dans les petits diamètres

Adapté pour les meuleuses d'angle avec tige M14 et vitesse de rotation élevée

Conseil Heller : travaillez sans exercer une grande pression pour le centrage, commencez avec une inclinaison de 30°C avant de redresser le foret pour finaliser le perçage.

| Référence    | Ø (mm) | Unité de vente |
|--------------|--------|----------------|
| 3808002027T0 | 10     | L'unité        |
| 3808002028T0 | 12     | L'unité        |
| 3808002029T0 | 14     | L'unité        |
| 3808002030T0 | 20     | L'unité        |
| 3808002031T0 | 25     | L'unité        |
| 3808002032T0 | 35     | L'unité        |
| 3808002033T0 | 40     | L'unité        |
| 3808002034T0 | 45     | L'unité        |
| 3808002035T0 | 50     | L'unité        |
| 3808002025T0 | 6      | L'unité        |
| 3808002036T0 | 60     | L'unité        |
| 3808002037T0 | 68     | L'unité        |
| 3808002026T0 | 8      | L'unité        |
| 3808002038T0 | 82     | L'unité        |